

Garant GRIDLINE

Jeu de portes coulissantes, Largeur de tiroir 56G, Hauteur, cadre inclus: 1500mm**Données de commande**

N° commande	935640 1500
GTIN	4062406111632
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Les portes sont renforcées sur la face interne et glissent sur des rails de guidage montés sur roulements à billes. Fermeture par poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. L'ensemble est composé de 2 butées latérales, de 2 rails de guidage et de 2 battants. Les compartiments derrière les portes coulissantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants (exception: derrière les portes 935640, seules des tablettes peuvent être placées, ni tiroirs ni plateaux coulissants).

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Description technique

Hauteur utile	1400 mm
Hauteur, cadre inclus	1500 mm
Profondeur cadre	80 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur de tiroir 56G
Type de produit	Portes coulissantes