

Garant GRIDLINE

**Bâti 24G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, 20×20G, Hauteur boîtier: 700mm****Données de commande**

N° commande	927730 700
GTIN	4062406111786
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Bâti 24G mobile, pour garnissage libre avec des tiroirs, dans une construction robuste en tôle d'acier. Recouvrement avec tapis en caoutchouc strié, rebord et poignées bimatière en Haptoprene®.

Avec 2 roues fixes et 2 roues directrices montées sur roulements à billes (roues directrices avec mécanisme d'arrêt pour la roue et la couronne pivotante), Ø 125 mm, avec bandage en polyuréthane ne laissant pas de traces, résistance au roulement minimale, bruits de roulement réduits et pare-fils.

Verrouillage central par serrure à cylindre.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Lors de l'équipement du caisson avec des tiroirs, il faut que la somme des différentes hauteurs frontales des tiroirs donne la hauteur utile du caisson.

**Le caisson peut uniquement être équipé des tiroirs 927805!**

Ne pas pousser sous les postes à travail à réglage en hauteur électrique 920301 – 920316.

**Description technique**

Ø roue	125 mm
Largeur	600 mm
Nombre de roulettes directrices avec blocage	2
Charge admissible max.	600 kg
Poids	32,5 kg
Profondeur	650 mm
Hauteur utile	625 mm
Bandage ne laissant pas de traces	oui
ComfortClose	non
Nombre de portes	0
Hauteur	900 mm
Avec rebord	oui
Nombre de tiroirs	0
Système de fermeture électronique – aménageable à tout moment	oui
Nombre de roulettes fixes sans blocage	2
Exécution	à roulettes
Exécution	pour garnissage libre
Caisson supérieur ouvert	non
Nombre de plateaux coulissants	0
Hauteur utile pour tiroirs	625 mm
Épaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	20x20G
Type de produit	Caisson à roulettes d'atelier

