

Garant GRIDLINE

Tiroir, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 125mm**Données de commande**

N° commande	927800 125
GTIN	4062406111823
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

Adapté(s) pour:

Tous les bâtis 24G.

Coloris:

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

Description technique

Hauteur utile	100 mm
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur frontale	125 mm
Poids	9,5 kg
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Profondeur utile en G	20
Largeur utile en G	20
Domaine d'utilisation	Bâti d'établi
Profondeur utile	500 mm

Largeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Tiroir