

Garant GRIDLINE

**Tiroir, 20×20G, Hauteur frontale des tiroirs: 200mm****Données de commande**

N° commande	927800 200
GTIN	4062406111847
Classe d'article	9GG

**Description****Exécution:**

Tiroirs à extension totale dans une construction d'acier robuste, avec glissières différentielles et charge admissible de 75 kg. Barres-poignées en aluminium avec porte-étiquettes remplaçables et réutilisables. Nouveau concept de tiroir pour un agencement optimal avec du matériel de compartimentage.

**Adapté(s) pour:**

Tous les bâtis 24G.

**Coloris:**

Corps de tiroir gris clair RAL 7035, façades des tiroirs anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre. Corps de tiroir non configurable, toujours gris clair RAL 7035.**

**Description technique**

Hauteur utile	175 mm
Charge admissible des tiroirs/plateaux extensibles	75 kg
Surface utile de tiroir en G	20×20
Hauteur frontale	200 mm
Poids	11 kg
Largeur utile en G	20
Profondeur utile en G	20
Domaine d'utilisation	Bâti d'établi

Profondeur utile	500 mm
Largeur utile	500 mm
avec déverrouillage individuel des tiroirs	non
Epaisseur du matériau	1 mm
Extraction des tiroirs (partielle/totale)	100 %
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largeur utile × profondeur utile de tiroir en G	20×20G
Type de produit	Tiroir