

Garant GRIDLINE

**Jeu de portes battantes, Largeur de tiroir 36G, Hauteur, cadre inclus: 1500mm****Données de commande**

N° commande	935715 1500
GTIN	4062406112011
Classe d'article	9GK

**Description****Exécution:**

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. L'ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

**Coloris:**

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

**Remarque(s):**

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

**Description technique**

Hauteur, cadre inclus	1500 mm
Profondeur cadre	80 mm
Hauteur utile	1400 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur de tiroir 36G
Type de produit	Portes battantes