

Garant GRIDLINE

Jeu de portes battantes, Largeur de tiroir 56G, Hauteur, cadre inclus: 1000mm**Données de commande**

N° commande	935720 1000
GTIN	4062406112028
Classe d'article	9GK

Description**Exécution:**

Les portes sont renforcées sur la face interne, fermeture par poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. L'ensemble est composé de 2 portes battantes, de 2 rails latéraux et de 2 butées. Les compartiments derrière les portes battantes peuvent être équipés de tablettes, tiroirs et plateaux coulissants.

Coloris:

Cadre gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Les portes sont disponibles avec des hauteurs intermédiaires. Prix sur demande.

Description technique

Hauteur, cadre inclus	1000 mm
Hauteur utile	900 mm
Profondeur cadre	80 mm
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tiroirs
Epaisseur du matériau	1,2 mm

Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Largeur de tiroir 56G
Type de produit	Portes battantes