

Garant GRIDLINE

Armoire écologique avec En tôle pleine, Hauteur mm / nombre de bacs de récupération: 2000/4**Données de commande**

N° commande	980091 2000/4
GTIN	4062406112509
Classe d'article	91U

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Exécution:**

Portes pourvues de fentes d'aération latérales, verrouillables par une poignée coulissante avec **serrure à cylindre**. Bac de rétention galvanisé suivant **StawaR**, soudé pour assurer l'étanchéité aux liquides. Charge admissible 100 kg. Réglage en hauteur possible au pas de 25 mm. Volume de récupération 20 l (20 mm sous le bord du bac).

Utilisation:

Stockage sûr et conforme de produits phytopharmaceutiques et de produits chimiques toxiques et polluants pour l'eau dans des locaux de travail.

Norme:

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

Coloris:

Caissons standard gris clair RAL 7035, portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

L'armoire ne convient pas pour le stockage de liquides inflammables! Stockage suivant WHG, art. 19. Bacs conformes à l'ÜHP conformément à la liste des règles de construction suivant la directive allemande relative aux cuves en acier (StawaR).

Suivant la certification TÜV GS, toutes les armoires doivent impérativement être protégées contre le basculement.

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hauteur: 2000 mm

Largeur: 1000 mm

Profondeur: 500 mm

Hauteur utile: 1860 mm

Nombre de bacs de rétention: 4

Poids: 135 kg

Description technique

Largeur	1000 mm
Profondeur	500 mm
Nombre de bacs de rétention	4
Façades des armoires	Porte battante en tôle pleine avec fentes d'aération
Poids	135 kg
Hauteur utile	1860 mm
Hauteur	2000 mm
Epaisseur du matériau	0,9 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	100 kg
Charge admissible corps d'armoire intérieur	1000 kg
Angle d'ouverture de porte	225 degré
Réglage en hauteur au pas	25 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoires écologiques

Accessoires

Poignée pour GridLine Type GP11	914226 GP11
---------------------------------	-------------

Bacs de rétention Largeur d'armoire / de compart. 1000
mm

980096 1000