

Garant**Paroi arrière renforcée avec colonnes support, Hauteur des colonnes support: 1362mm****Données de commande**

N° commande	928020 1362
GTIN	4062406112288
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Option moyennant supplément pour le placement des colonnes support au centre du poste de travail. Pour la taille 1500 mm, une structure de 1000 mm peut être placée au centre et pour la taille 2000 mm, une structure de 1500 mm est placée au centre.

Adapté(s) pour:

Workstation mLevel 920002, 920004 et eLevel 920012, 920014 réf. 1500 et 2000.

Livraison:

La paroi arrière du Workstation est renforcée et les colonnes support (928010) sont livrées montées.

Remarque(s):

Le code art. 928020 est un article en option moyennant supplément qui ne peut être demandé que lors de la passation d'une nouvelle commande. Un montage ultérieur est impossible!

Le séparateur 928040 ne peut pas être monté sur une paroi arrière renforcée.

Description technique

Hauteur	1362 mm
---------	---------

Charge admissible max.	200 kg
Poids	20 kg
Hauteur des colonnes support	1362 mm
Profondeur	100 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Colonne de support