

Garant**SEPARATEUR, Hauteur: 962mm****Données de commande**

N° commande	928040 962
GTIN	4062406112530
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre. Pour subdiviser la structure de colonnes de support en différents secteurs. Uniquement possible avec un renfort transversal 928050 ou avec un portant à bras avec renfort transversal 928055, 928056.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Ne peut pas être monté sur la paroi arrière renforcée 928020.

Description technique

Equipement maximal avec panneau perforé	2 × 928070 ou 928071
Profondeur	100 mm
Poids	4 kg
Largeur	80 mm
Epaisseur du matériau	1,5 mm

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Colonne de support

Accessoires

Portants à bras Longueur 2000 mm	928055 2000
Renforts transversaux Longueur 2000 mm	928050 2000
Portants à bras Longueur 1000 mm	928055 1000
Portant à bras Longueur 2000 mm	928056 2000
Portants à bras Longueur 1500 mm	928055 1500
Renforts transversaux Longueur 1000 mm	928050 1000
Portant à bras Longueur 1500 mm	928056 1500
Portant à bras Longueur 1000 mm	928056 1000
Renforts transversaux Longueur 1500 mm	928050 1500