

Garant**Colonne de support d'angle avec fentes d'accrochage, Hauteur: 481 mm****Données de commande**

N° commande	928030 481
GTIN	4062406112295
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre, car le montage se fait sans goussets.
Colonne support d'angle avec fentes d'accrochage au pas de 50 mm à l'avant, inserts filetés et alésage de Ø 25 mm pour le passage de câbles.

Adapté(s) pour:

La colonne support d'angle 938030 permet d'installer des plateaux de rangement 928131 – 928145 réf. 1000 et des rails Multifix 928201, 928206, 928230, 928235 réf. 1000. Panneaux perforés 1 × 928070 ou 928071.

Description technique

Poids	3 kg
Profondeur	100 mm
Largeur	40 mm
Équipement maximal avec panneau perforé	1 × 928070 ou 928071
Épaisseur du matériau	1 mm

Couleurs disponibles

RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011,
5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Type de produit

Colonne de support