

Garant**SEPARATEUR, Hauteur: 1362mm****Données de commande**

N° commande	928040 1362
GTIN	4062406112547
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste. Surface de travail libre. Pour subdiviser la structure de colonnes de support en différents secteurs. Uniquement possible avec un renfort transversal 928050 ou avec un portant à bras avec renfort transversal 928055, 928056.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Ne peut pas être monté sur la paroi arrière renforcée 928020.

Description technique

Largeur	80 mm
Profondeur	100 mm
Équipement maximal avec panneau perforé	2 × 928070 ou 928071
Poids	5 kg
Épaisseur du matériau	1,5 mm

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Colonne de support

Accessoires

Renforts transversaux Longueur 1000 mm	928050 1000
Portant à bras Longueur 1500 mm	928056 1500
Portants à bras Longueur 2000 mm	928055 2000
Portants à bras Longueur 1000 mm	928055 1000
Renforts transversaux Longueur 1500 mm	928050 1500
Portant à bras Longueur 1000 mm	928056 1000
Portants à bras Longueur 1500 mm	928055 1500
Renforts transversaux Longueur 2000 mm	928050 2000
Portant à bras Longueur 2000 mm	928056 2000