

Garant**Bloc porte-lames avec corps amovible, Hauteur de queue h: 25mm****Données de commande**

N° commande	273986 25
GTIN	4062406112875
Classe d'article	21W

Description**Exécution:**

Modèle long pour une meilleure stabilité.

Utilisation:

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.
Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Description technique

h_3	49 mm
Largeur de queue b_3	48 mm
Longueur d'épaulement b	25 mm
h_2	6 mm
h_4	25 mm
Longueur totale L_{tot}	110 mm
Pour hauteur de lame h_5	26 mm
Bride de serrage	279840 2
Vis de blocage	279815 14

Type de produit

Blocs porte-lames