

Garant**Bloc porte-lames avec corps amovible, Hauteur de queue h: 25mm****Données de commande**

N° commande	273992 25
GTIN	4062406112936
Classe d'article	21W

Description**Utilisation:**

Pour utilisation de lames de rainurage de différents fabricants.
Egalement pour porte-outils avec éléments de serrage protégés.

Description technique

Largeur de queue b_3	48 mm
h_3	54,5 mm
h_2	9,1 mm
h_4	25 mm
Longueur d'épaulement b	25 mm
Longueur totale L_{tot}	90 mm
Pour hauteur de lame h_5	32 mm
Bride de serrage	279840 2
Vis de blocage	279815 14
Type de produit	Blocs porte-lames

