


**Garant****Panneau perforé un côté, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	928070 1000
GTIN	4062406112660
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.

Panneaux perforés en tôle d'acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées.

**Adapté(s) pour:**

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.

**Description technique**

Charge admissible	100 kg
Pour type	1000 mm
Exécution panneau perforé	une face
Largeur	920 mm
Poids	6 kg
Profondeur	25 mm
Hauteur	481 mm

## Fiche technique

Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

### Accessoires

Multifix Pour type 300	928201 300
COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
Multifix Pour type 500	928201 500
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2