


Garant**Panneau perforé un côté, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928070 2000
GTIN	4062406112684
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.

Panneaux perforés en tôle d'acier repliée □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.

Description technique

Exécution panneau perforé	une face
Profondeur	25 mm
Charge admissible	100 kg
Hauteur	481 mm
Largeur	1920 mm
Poids	12 kg
Pour type	2000 mm

Fiche technique

Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

Accessoires

Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Multifix Pour type 500	928201 500
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2
Multifix Pour type 300	928201 300
Multifix Pour type 1500	928201 1500