


Garant**Panneau perforé un côté, Pour type: 500****Données de commande**

N° commande	928070 500
GTIN	4062406112653
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.

Panneaux perforés en tôle d'acier repliée □ 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.

Description technique

Charge admissible	100 kg
Profondeur	25 mm
Pour type	500 mm

Fiche technique

Largeur	420 mm
Hauteur	481 mm
Poids	3 kg
Exécution panneau perforé	une face
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

Accessoires

Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Multifix Pour type 300	928201 300