


Garant**Panneau perforé double face, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928071 2000
GTIN	4062406113018
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier robuste pliée, pour le rangement clair des outils.

Les panneaux perforés **double face** peuvent être garnis sur les deux faces **indépendamment l'un de l'autre**.

Panneaux perforés en tôle d'acier repliée □ 9x9 mm au pas de 37 mm pour fixation d'accessoires pour panneaux/parois perforées.

Adapté(s) pour:

A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Remarque(s):

Accessoires pour panneaux perforés, voir groupe 95.

Description technique

Exécution panneau perforé	des deux côtés
Profondeur	25 mm
Largeur	1920 mm
Charge admissible	100 kg
Pour type	2000 mm
Poids	24 kg

Fiche technique

Hauteur	481 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

Accessoires

Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Multifix Pour type 1000	928201 1000
Multifix Pour type 1500	928201 1500
COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
Multifix Pour type 500	928201 500
Multifix Pour type 300	928201 300