

**Garant**

**Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 2 panneaux perforés une face), Hauteur 962 mm, Pour type: 1000**



## Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 928076 1000   |
| GTIN             | 4062406113056 |
| Classe d'article | 91P           |

## Description

### Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. **Parois crantées** au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des **inserts filetés** à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

### Utilisation:

**À visser sur des plans de travail** de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

### Livraison:

Comprend **1**×paire de colonnes support + **2**×panneaux perforés une face. Adapté pour la fixation de portants à bras.

### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

## Description technique

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Charge admissible | 200 kg |
| Hauteur           | 962 mm |

## Fiche technique

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Exécution panneau perforé          | une face   |
| Pour type                          | 1000 mm  |
| Type de construction               | Construction en tube d'acier                                   |
| Epaisseur du matériau              | 1 mm   |
| Panneau perforé Hoffmann au pas de | 9×9 mm   |
| Réglage en hauteur au pas          | 50 mm  |
| Couleurs disponibles               | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit       | Hauteur 962 mm   |
| Type de produit                    | Panneau perforé  |

### Accessoires

|   |             |
|---|-------------|
| Connecteur pour colonne de support Type 2 | 938027 2    |
| Connecteur pour colonne de support Type 1 | 938027 1    |
| Colonnes support Hauteur 962 mm           | 928010 962  |
| Panneau perforé un côté Pour type 1000    | 928070 1000 |