

**Garant**

**Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 2 panneaux perforés une face), Hauteur 962 mm, Pour type: 1500**



## Données de commande

N° commande	928076 1500
GTIN	4062406113063
Classe d'article	91P

## Description

### Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. **Parois crantées** au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des **inserts filetés** à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

### Utilisation:

**À visser sur des plans de travail** de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

### Livraison:

Comprend **1**×paire de colonnes support + **2**×panneaux perforés une face. Adapté pour la fixation de portants à bras.

### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

## Description technique

Hauteur	962 mm
Pour type	1500 mm

## Fiche technique

Charge admissible	200 kg
Exécution panneau perforé	une face
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Hauteur 962 mm
Type de produit	Panneau perforé

### Accessoires

Connecteur pour colonne de support Type 1	938027 1
Connecteur pour colonne de support Type 2	938027 2
Panneau perforé un côté Pour type 1500	928070 1500
Colonnes support Hauteur 962 mm	928010 962