

**Garant**

**Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 2 panneaux perforés une face), Hauteur 962 mm, Pour type: 2000**



## Données de commande

N° commande	928076 2000
GTIN	4062406113070
Classe d'article	91P

## Description

### Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. **Parois crantées** au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des **inserts filetés** à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

### Utilisation:

**À visser sur des plans de travail** de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

### Livraison:

Comprend **1**×paire de colonnes support + **2**×panneaux perforés une face. Adapté pour la fixation de portants à bras.

### Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

## Description technique

Charge admissible	200 kg
Exécution panneau perforé	une face

## Fiche technique

Hauteur	962 mm
Pour type	2000 mm
Type de construction	Construction en tube d'acier
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Hauteur 962 mm
Type de produit	Panneau perforé

### Accessoires

Connecteur pour colonne de support Type 1	938027 1
Connecteur pour colonne de support Type 2	938027 2
Colonnes support Hauteur 962 mm	928010 962
Panneau perforé un côté Pour type 2000	928070 2000