


Garant**Paroi arrière en tôle perforée (paire de colonnes de support + 1 panneau perforé une face), Hauteur 481 mm, Pour type: 2000**

Données de commande

N° commande	928075 2000
GTIN	4062406113049
Classe d'article	91P

Description

Exécution:

Paire de colonnes support en tube d'acier 100×40×2 mm. **Parois crantées** au pas de 50 mm à l'avant ainsi que des **inserts filetés** à l'avant pour la fixation d'autres modules / éléments. Entre les colonnes, panneau perforé en tôle d'acier.

Utilisation:

À visser sur des plans de travail de 1000, 1500 et 2000 mm de long.

Livraison:

Comprend **1**×paire de colonnes de support + **1**×panneau perforé une face. Aucune fixation de portants à bras et de renforts possible.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**.

Description technique

Charge admissible	100 kg
Hauteur	481 mm
Pour type	2000 mm
Exécution panneau perforé	une face
Type de construction	Construction en tube d'acier

Fiche technique

Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Réglage en hauteur au pas	50 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Hauteur 481 mm
Type de produit	Panneau perforé

Accessoires

Connecteur pour colonne de support Type 2	938027 2
Connecteur pour colonne de support Type 1	938027 1
Panneau perforé un côté Pour type 2000	928070 2000
Colonnes support Hauteur 481 mm	928010 481