


Garant**Panneau perforé latéral pivotant, Hauteur: 962mm****Données de commande**

N° commande	928101 962
GTIN	4062406113155
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

A visser aux colonnes support, rotation réglable à l'aide de charnières en fonte. Pour le rangement clair et ergonomique des outils.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 réf. 962, 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Description technique

Exécution panneau perforé	une face
Profondeur	25 mm
Poids	6 kg
Largeur	420 mm
Hauteur	962 mm
Charge admissible	20 kg

Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé