

**Garant****Panneau perforé avec réglette à brosse, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	928111 1000
GTIN	4062406113162
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Panneau perforé comme décrit sous 928070, avec réglette à brosse pour le passage des câbles vers l'arrière. A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Profondeur	25 mm
Charge admissible	100 kg
Pour type	1000 mm
Exécution panneau perforé	une face
Exécution panneau perforé	avec réglette à brosse
Largeur	920 mm
Poids	6 kg
Hauteur	481 mm
Epaisseur du matériau	1,2 mm

## Fiche technique

Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

### Accessoires

Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
Multifix Pour type 500	928201 500
Multifix Pour type 300	928201 300
COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2