

Garant**Panneau perforé avec réglette à brosse, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928111 2000
GTIN	4062406113186
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Panneau perforé comme décrit sous 928070, avec réglette à brosse pour le passage des câbles vers l'arrière. A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431. 2 cloisons centrales

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Description technique

Largeur	1920 mm
Poids	12 kg
Pour type	2000 mm
Hauteur	481 mm
Profondeur	25 mm
Exécution panneau perforé	une face
Exécution panneau perforé	avec réglette à brosse
Charge admissible	100 kg
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9x9 mm

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

Accessoires

COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2
Multifix Pour type 1000	928201 1000
Multifix Pour type 1500	928201 1500
Multifix Pour type 500	928201 500
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
Multifix Pour type 300	928201 300