

**Garant****Panneau perforé avec réglette à brosse, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	928111 1500
GTIN	4062406113179
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Panneau perforé comme décrit sous 928070, avec réglette à brosse pour le passage des câbles vers l'arrière. A visser entre les colonnes support 928010, dans les chariots 918590 et pour les cloisons 955430 et 955431. 1 cloison centrale

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Largeur	1420 mm
Hauteur	481 mm
Pour type	1500 mm
Profondeur	25 mm
Charge admissible	100 kg
Poids	9 kg
Exécution panneau perforé	une face
Exécution panneau perforé	avec réglette à brosse
Epaisseur du matériau	1,2 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm

Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Panneau perforé

## Accessoires

Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 2	928270 2
Multifix Pour type 300	928201 300
Multifix Pour type 500	928201 500
Bras pivotant multimédia avec support pour ordinateur portable. Nombre d'articulations 2	928275 2
COLONNE DE SUPPORT A ACCROCHER Hauteur 481 mm	928060 481
Bras pivotant multimédia avec support multifonction Nombre d'articulations 1	928270 1
Multifix Pour type 1000	928201 1000