

**Garant****Plateau de rangement en tôle d'acier profondeur 200 mm, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928130 2000
GTIN	4062406113216
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier, avec rebord sur 3 côtés. Avant chanfreiné. Convient au montage avec chanfrein vers le bas ou vers le haut. **Plage de réglage en profondeur: 110 mm.**

Blocage possible **horizontalement à 90°** et **obliquement à 110°**.

**Adapté(s) pour:**

Montage par **accrochage** dans les colonnes support 928010, les chariots 918590 (réf. 1000) et les cloisons 955430 et 955431.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Remarque(s):**

La fixation d'un plateau de rangement à l'avant et à l'arrière des colonnes de support permet de doubler la surface de rangement. Les plateaux de rangement peuvent être équipés de bacs de rangement ouverts (voir groupe 96).

**Description technique**

Largeur utile	1880 mm
Hauteur montage	80 mm
Largeur	1920 mm
Plage de réglage de profondeur	40 mm
Pour type	2000
Profondeur utile	200 mm
Angle d'inclinaison	90 degré
Angle d'inclinaison	110 degré

## Fiche technique

Exécution tablette	Standard
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Plateau de rangement