

**Garant****Plateau de rangement avec éclairage, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	928140 1500
GTIN	4062406113339
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Plateau de rangement comme décrit sous le code art. 928131. Avec éclairage LED pivotant intégré (exécution comme 928600 avec interrupteur marche/arrêt) sous le plateau de rangement.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**, luminaire argenté.

**Remarque(s):**

La lampe sous le plateau de rangement intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par le fabricant.

**Description technique**

Flux lumineux	2520 lm
Largeur	1420 mm
Température de couleur	4000 K
Profondeur utile	300 mm
Largeur utile	1380 mm
Puissance absorbée	27 W
Technologie à LED	oui
Pour type	1500
Hauteur montage	80 mm

## Fiche technique

Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Tension nominale	250 V
Exécution tablette	avec éclairage
Épaisseur du matériau	1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Plateau de rangement