

Garant**Plateau de rangement avec éclairage, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	928140 1000
GTIN	4062406113322
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Plateau de rangement comme décrit sous le code art. 928131. Avec éclairage LED pivotant intégré (exécution comme 928600 avec interrupteur marche/arrêt) sous le plateau de rangement.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**, luminaire argenté.

Remarque(s):

La lampe sous le plateau de rangement intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par le fabricant.

Description technique

Hauteur montage	80 mm
Technologie à LED	oui
Puissance absorbée	18 W
Profondeur utile	300 mm
Largeur	920 mm
Température de couleur	4000 K
Pour type	1000
Largeur utile	880 mm
Flux lumineux	1890 lm

Fiche technique

Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Exécution tablette	avec éclairage
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Plateau de rangement