

Garant**Plateau de rangement avec arceaux en acier, Pour type: 1500****Données de commande**

N° commande	928145 1500
GTIN	4062406113360
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier avec arceaux en acier zingué. Montage par accrochage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010, 928020, 928075, 928076, chariots 918590, cloisons 955430 et 955431.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre**. Arceaux galvanisés.

Description technique

Largeur	1420 mm
Hauteur montage	80 mm
Profondeur utile	300 mm
Nombre d'arceaux en acier	5
Pour type	1500
Ø anse	8 mm
Hauteur d'arceau	330 mm
Largeur utile	1380 mm
Exécution tablette	avec arceau en acier
Epaisseur du matériau	1,5 mm

Fiche technique

Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	25 kg
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Plateau de rangement