

**Garant****Rayonnage de base emboîtable, Profondeur 400 mm, Hauteur: 1200mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 990201 1200   |
| GTIN             | 4062406113582 |
| Classe d'article | 911           |

**Description****Exécution:**

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

**Coloris:**

Echelle anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016.

**Remarque(s):**

- **Les rayonnages d'une profondeur de 500 mm sont compatibles avec les armoires GridLine et peuvent être librement combinés à celles-ci.**
- **Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir également notre eShop sous 990271 – 990370.**
- **Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

**Description technique**

|  |  |
|--|--|
| Type de fixation des tablettes   | Traverse   |
| Charge maximale  | 900 kg   |
| Profondeur tablette  | 400 mm   |
| Largeur tablette   | 946 mm   |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur  | 1000 mm  |
| Nombre de cadres profilés  | 2  |
| Largeur tablette dim. libres   | 900 mm   |
| Hauteur de rayonnage   | 1200 mm  |
| Nombre de tablettes  | 3  |
| Profondeur du rayonnage  | 400 mm   |
| Montage de rayonnages  | Rayonnage de base  |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 120 kg   |
| Epaisseur de la tablette   | 38 mm  |
| Réglage en hauteur au pas  | 40 mm  |
| Couleurs disponibles   | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit   | Profondeur 400 mm  |
| Type de produit  | Rayonnages à tablettes   |

## Accessoires

Tablette galvanisée avec paire de traverses Pour profondeur de rayonnage 400 mm

990320 400