

Garant**Rayonnage d'appoint emboîtable, Profondeur 400 mm, Hauteur: 2400mm****Données de commande**

N° commande	990206 2400
GTIN	4062406113759
Classe d'article	911

Description**Exécution:**

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

- **Les rayonnages d'une profondeur de 500 mm sont compatibles avec les armoires GridLine et peuvent être librement combinés à celles-ci.**
- **Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir également notre eShop sous 990271 – 990370.**
- **Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

Nombre de tablettes	5
Hauteur de rayonnage	2400 mm
Largeur tablette dim. libres	900 mm
Type de fixation des tablettes	Traverse
Charge maximale	900 kg
Profondeur tablette	400 mm
Largeur tablette	946 mm
Dim. montage rayonnage d'appoint, largeur	975 mm
Profondeur du rayonnage	400 mm
Nombre de cadres profilés	1
Montage de rayonnages	Rayonnage d'appoint
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	120 kg
Epaisseur de la tablette	38 mm
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Profondeur 400 mm
Type de produit	Rayonnages à tablettes

Accessoires

Tablette galvanisée avec paire de traverses Pour profondeur de rayonnage 400 mm	990320 400
---	------------