

Garant**Rayonnage de base emboîtable, Profondeur 500 mm, Hauteur: 2400mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 990211 2400 |
| GTIN | 4062406113964 |
| Classe d'article | 911 |

Description**Exécution:**

Echelle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25 mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

- **Les rayonnages d'une profondeur de 500 mm sont compatibles avec les armoires GridLine et peuvent être librement combinés à celles-ci.**
- **Pièces détachées et accessoires pour rayonnages emboîtables avec tablettes, voir également notre eShop sous 990271 – 990370.**
- **Pour garantir la stabilité des rayonnages, il est nécessaire de prendre des mesures anti-basculement lorsque le rapport hauteur/profondeur dépasse 5:1.**
- **Livraison par éléments séparés, plus économique. Livraison sans montage.**

Description technique

| | |
|--|--|
| Profondeur du rayonnage | 500 mm |
| Type de fixation des tablettes | Traverse |
| Hauteur de rayonnage | 2400 mm |
| Charge maximale | 900 kg |
| Largeur tablette dim. libres | 900 mm |
| Dim. montage rayonnage de base, largeur | 1000 mm |
| Nombre de cadres profilés | 2 |
| Largeur tablette | 946 mm |
| Nombre de tablettes | 5 |
| Montage de rayonnages | Rayonnage de base |
| Profondeur tablette | 500 mm |
| Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal) | 120 kg |
| Epaisseur de la tablette | 38 mm |
| Réglage en hauteur au pas | 40 mm |
| Couleurs disponibles | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Attribut des noms de produit | Profondeur 500 mm |
| Type de produit | Rayonnages à tablettes |

Accessoires

| | |
|---|------------|
| Tablette galvanisée avec paire de traverses Pour profondeur de rayonnage 500 mm | 990320 500 |
|---|------------|