

Garant**Élément d'angle avec 1 appui d'angle, Profondeur 400 mm, Hauteur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	990241 2000
GTIN	4062406114145
Classe d'article	911

Description**Exécution:**

Appui d'angle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Livraison:

Appui d'angle, tablettes d'angle (nombre, voir réf. correspondante). 1 appui d'angle, 4 tablettes d'angle.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

L'élément d'angle ne peut être monté qu'en combinaison avec 2 rayonnages de base 990201 ou 990211.

Description technique

Montage par le client	oui
Charge maximale	900 kg
Solution d'angle comme position unique	non

Prof. tablette (dim. B)	900 mm
Profondeur tablette	975 mm
Largeur tablette	975 mm
Hauteur de rayonnage	2000 mm
Face avant tablette (dim. A)	777 mm
Pour profondeur de rayonnage	400 mm
Nombre de tablettes	4
Rayonnages de raccordement nécessaires pour le montage	oui
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	120 kg
Epaisseur de la tablette	38 mm
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Profondeur 400 mm
Type de produit	Éléments d'angle

Accessoires

Tablette d'angle galvanisée avec jeu de traverses Pour profondeur de rayonnage 400 mm	990370 400
---	------------