

**Garant****Élément d'angle avec 1 appui d'angle, Profondeur 400 mm, Hauteur: 1200mm****Données de commande**

N° commande	990241 1200
GTIN	4062406114121
Classe d'article	91I

**Description****Exécution:**

Appui d'angle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

**Livraison:**

Appui d'angle, tablettes d'angle (nombre, voir réf. correspondante). 1 appui d'angle, 3 tablettes d'angle.

**Coloris:**

Echelle anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016.

**Remarque(s):**

L'élément d'angle ne peut être monté qu'en combinaison avec 2 rayonnages de base 990201 ou 990211.

**Description technique**

Hauteur de rayonnage	1200 mm
Profondeur tablette	975 mm
Charge maximale	900 kg

Montage par le client	oui
Nombre de tablettes	3
Pour profondeur de rayonnage	400 mm
Largeur tablette	975 mm
Prof. tablette (dim. B)	900 mm
Solution d'angle comme position unique	non
Face avant tablette (dim. A)	777 mm
Rayonnages de raccordement nécessaires pour le montage	oui
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	120 kg
Epaisseur de la tablette	38 mm
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Profondeur 400 mm
Type de produit	Éléments d'angle

## Accessoires

Tablette d'angle galvanisée avec jeu de traverses Pour profondeur de rayonnage 400 mm	990370 400
---	------------