

Garant**Élément d'angle avec 1 appui d'angle, Profondeur 500 mm, Hauteur: 800mm****Données de commande**

N° commande	990246 800
GTIN	4062406114169
Classe d'article	911

Description**Exécution:**

Appui d'angle robuste sur pieds rectangulaires (50×25×1,25mm) avec fentes d'accrochage tous les 40 mm pour fixer des traverses / tablettes. Echelle avec embouts en plastique. Montage sans outils. Grâce à la stabilité latérale élevée, aucune entretoise n'est nécessaire pour stabiliser le rayonnage. Tablettes en tôle galvanisée.

Livraison:

Appui d'angle, tablettes d'angle (nombre, voir réf. correspondante). 1 appui d'angle, 2 tablettes d'angle.

Coloris:

Echelle anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre**. Paire de traverses **toujours** en gris anthracite RAL 7016.

Remarque(s):

L'élément d'angle ne peut être monté qu'en combinaison avec 2 rayonnages de base 990201 ou 990211.

Description technique

Largeur tablette	975 mm
Rayonnages de raccordement nécessaires pour le montage	oui

Prof. tablette (dim. B)	972 mm
Nombre de tablettes	2
Montage par le client	oui
Profondeur tablette	975 mm
Pour profondeur de rayonnage	500 mm
Solution d'angle comme position unique	non
Hauteur de rayonnage	800 mm
Face avant tablette (dim. A)	636 mm
Charge maximale	900 kg
Domaine d'utilisation	Rayonnages à tablettes
Charge admissible de la tablette / Charge maximale par casier répartie sur la surface (sur le métal)	120 kg
Epaisseur de la tablette	38 mm
Réglage en hauteur au pas	40 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Attribut des noms de produit	Profondeur 500 mm
Type de produit	Éléments d'angle

Accessoires

Tablette d'angle galvanisée avec jeu de traverses Pour profondeur de rayonnage 500 mm

990370 500