

Garant
Coffret d'alésage micrométriques Ø 9,75 – 101,1 mm, Type d'attache-ment: HW63

Données de commande

N° commande	237515 HW63
GTIN	4062406114541
Classe d'article	29W

Description
Exécution:

Mallette comprenant une **tête à aléser numérique** 237516, une **unité d'affichage numérique** 237601, des barres d'alésage et des accessoires.

Pour outils d'alésage avec Ø queue 16 mm et porte-plaquettes. Extensible avec adaptateur et porte-plaquettes jusqu'à Ø 152,1 mm. **Réglage de 0,01 mm / via vernier 0,002 mm au Ø.**

Sur unité d'affichage numérique 0,001 mm au Ø.

Barres d'alésage avec plaquette ISO adaptée type **CC..0602**.

Porte-plaquettes avec plaquette ISO adaptée type **CC..09T3**.

Livraison:

1 tête à aléser: 237516 HW63

1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 Barre d'alésage Ø 9,75 - 20,1 mm (30 mm);

237634 Barre d'alésage Ø 19,75 - 30,1 mm (72 mm);

237640 Barre d'alésage Ø 29,75 - 48,1 mm (85 mm);

237642 Barre d'alésage Ø 47,75 - 88,1 mm (85 mm)

1 porte-plaquettes: 237645 pour Ø 87,75 - 101,1 mm

(avec adaptateur 237534 jusqu'au Ø114,1 mm)

1 plaquette de chaque: 260052 CU7010 (ou utiliser CC..0602)

260058 CU7010 (ou utiliser CC..09T3)
1 unité d'affichage numérique: 237601

Pièce(s) de rechange:

Pour 237630 – 237642: vis pour plaquette 219830.
Pour 237645; 237531; 237532: Vis pour plaquette 219805.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquette 237695 - 237698.

Remarque(s):

Porte-plaquettes avec adaptateur (237531; 237532; 237534) pour extension à la plage Ø jusqu'à 152,1 mm: produits individuels, voir coffret d'alésage micrométrique 237512.

Description technique

Type d'attache	HW63
Arrosage interne	oui
Type de produit	Broche

Accessoires

CC.T 060204 Nuance CU7010	260052 CU7010
Barre d'alésage réglable	237640
Porte-plaquettes	237645
Tête à aléser Ø 9,75 – 152,1 mm Type d'attache HW63	237516 HW63
Barre d'alésage	237630
Barre d'alésage	237634
Barre d'alésage réglable	237642
CC.T 09T304 Nuance CU7010	260058 CU7010
Unité d'affichage numérique	237601
Jeu sans fixation Ø 9,75 – 101,1 mm	237539