

Garant
Mandrins de perçage court Type E, HSK-E 40, Plage de serrage: 0,3-10mm

Données de commande

N° commande	307681 0,3-10
GTIN	4062406115098
Classe d'article	31B

Description
Exécution:

- Pour rotation à droite et à gauche
- Avec RFID / alésage Balluffchip.

Avec arrosage interne max. 50 bars.

Précision de concentricité < 20 µm. Précision de concentricité < 20 µm.

Livraison:

Avec **clé de serrage** munie d'une poignée transversale.

Accessoire(s):

Clé à douilles 309890. Conduit d'arrosage 309880.

Description technique

Plage de serrage	0,3 - 10 mm
Ø ext. D	38 mm
Type	étroit
Clé de serrage de rechange 627425	Ouv. de 4
Longueur de col cote A	91 mm
Support	HSK-E 40
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹

Précision de concentricité	≤ 20 µm
Type de produit	Mandrins de perçage