

Garant**Module d'alimentation pour colonne de support, Module: CH250/ONOF****Données de commande**

N° commande	928460 CH250/ONOF
GTIN	4062406116446
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier. A visser latéralement dans les colonnes support. Avec une prise de sécurité entièrement câblée et un interrupteur MARCHE/ARRET pour unité d'éclairage.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 (sauf réf. 200), 928020, 928075 et 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Description technique

Tension nominale	250 V
Puissance de commutation	250V / 10A
Intensité nominale	10 A

Hauteur	480 mm
Largeur	55 mm
Poids	2 kg
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Nombre de prises de type J	1
Type de prise	J
Type de courant	AC
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie