

Garant**Module d'alimentation pour colonne de support, Module: DK250V/2****Données de commande**

N° commande	928460 DK250V/2
GTIN	4062406116477
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

En tôle d'acier. A visser latéralement dans les colonnes support. Avec 2 prises de sécurité entièrement câblées.

Adapté(s) pour:

Colonnes support 928010 (sauf réf. 200), 928020, 928075 et 928076.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Chaque colonne support ne peut accueillir que deux prises.

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Description technique

Tension nominale	250 V
Intensité nominale	16 A
Poids	2 kg

Hauteur	480 mm
Largeur	55 mm
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Interrupteur marche/arrêt	non
Nombre de prises de type K	2
Type de prise	K
Type de courant	AC
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie