

Garant**Module d'alimentation, Module: AIR/S****Données de commande**

N° commande	928470 AIR/S
GTIN	4062406131777
Classe d'article	91P

Description**REMARQUE : Possibilité de choisir la couleur****Utilisation:**

Nos différents modèles de prises avec le type de fiche correspondant sont décrits ci-après.

L'utilisation dans d'autres pays peut être déterminée par le type de fiche.

Allemagne / DE: Type F

Suisse / CH: Type J

Italie / IT: Type L

France / FR: Type E

République tchèque / CZ: Type E

Angleterre / GB: Type G

Danemark / DK: Type K

Etats-Unis / US: Type B

Adapté(s) pour:

925885, 927325, 928411 – 928413, 928421, 928441 – 928444, 928500 et 928510.

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

- **Lors du garnissage individuel avec des modules, veiller à ne pas dépasser le nombre maximum de divisions de rail d'alimentation.**

- **Les articles 928470 réf. US110V/1 et US110V/2 ne peuvent être montés qu'avec les modules suivants: _ON/OFF1, _COVER, _AIR/S, _NET, _USB, _USB/5V_LINK.**
- **Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.**

Couleurs disponibles: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Division: 1E

Description: Raccord de sécurité; raccord rapide NW 7,2; raccord fileté 3/8 pouce

Exécution: 16 bars max.

Description technique

Description	Raccord de sécurité; raccord rapide NW 7,2; raccord fileté 3/8 pouce
Division	1E
Exécution	16 bars max.
Poids	0,2 kg
Hauteur	137 mm
Largeur	100 mm
Epaisseur du matériau	1,5 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie