


Garant GRIDLINE

Paroi latérale avec modules d'alimentation, Hauteur: 550mm**Données de commande**

N° commande	928500 550
GTIN	4062406117306
Classe d'article	9GG

Description**Exécution:**

Paroi latérale pour piètement en tôle d'acier pliée, avec panneau perforé \square 9×9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports Easyfix, ainsi que d'accessoires pour panneaux perforés.

En tôle d'acier, **structure modulaire**. Tous les éléments sont pourvus de **câbles** et de **connecteurs mâles-femelles**. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l'alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d'alimentation.

Pré-installation électrique avec système industriel (s'applique uniquement aux rails d'alimentation):

1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d'alimentation fourni.

Description:**Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):**

- **Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.**
- **Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.**
- **Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.**
- **Section des câbles préconfectionnés:**
3 × 1,5 mm² en courant alternatif (L, N, PE)

5 × 1,5 mm² en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)

· **Classe de protection 1**

· **Classe de protection IP 20.**

Adapté(s) pour:

Etablis hauteur 850 mm, piètements hauteur 800 mm et 650 mm.

Placement:

Prise 250 V, 928470 réf. DE250V/1: 2

Nombre de modules vides (1E / 2E / 3E): 1× / 0× / 0×

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Autres modules d'alimentation adaptés, voir 928470. Les modules 928470 des réf. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 et _RCD ne peuvent pas être utilisés dans les parois latérales.

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Description technique

Hauteur	550 mm
Largeur	500 mm
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Tension nominale	250 V
Nombre de prises de type F	2
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Paroi latérale

Accessoires

Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2
Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1

