

Garant**Unité d'éclairage à LED avec interrupteur Marche/Arrêt, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928602 2000
GTIN	4062406117498
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Unité d'éclairage complète avec lampe et câble pour raccordement à l'interrupteur 928470 ON/OFF ou 928460 ON/OFF (fiche industrielle). Technologie à LED sans entretien, avec longue durée de vie. Extrêmement homogène, antireflets et sans scintillement, la lampe présente une bonne identification des couleurs grâce aux composantes spectrales équilibrées ainsi qu'une netteté de contour et de contraste élevée. Température de couleur / puissance env. 4000 k.

Cette lampe intègre des ampoules à LED. 000 K. La lampe intègre des ampoules à LED. Les ampoules de la lampe ne peuvent pas être remplacées.

Unité d'éclairage à LED avec boîtier argenté en tôle d'acier et cache en PMMA.

Adapté(s) pour:

Portants à bras 928055, 928056, 972086 et 972087.

Coloris:

Boîtier argenté similaire RAL 9006.

Description technique

Prof. luminaire	30 mm
Longueur	1920 mm
Puissance absorbée	36 W
Antireflets et sans scintillement	oui
Température de couleur	4000 K
Pour type	2000 mm
Série	Workstation

Fiche technique

Flux lumineux	2520 lm
Nombre d'interrupteurs marche/arrêt	1
Poids	6 kg
Technologie à LED	oui
Profondeur	120 mm
Longueur luminaire	1110 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Tension nominale	250 V
Interrupteur marche/arrêt	oui
Epaisseur du matériau	1 mm
Type de produit	Plafonnier