

Garant GRIDLINE

Rail d'alimentation pour paroi arrière d'établi, pour longueur entre 2 piètements: 1800mm



Données de commande

N° commande	928510 1800
GTIN	4062406117436
Classe d'article	9GG

Description

Exécution:

Rail d'alimentation à fixer sur la paroi arrière de l'établi entre les piètements. Les modules d'alimentation sont complètement câblés entre eux.

En tôle d'acier, **structure modulaire**. Tous les éléments sont pourvus de **câbles** et de **connecteurs mâles-femelles**. Les modules ou couvercles peuvent être modifiés / positionnés au choix.

Passages de câbles sur les faces supérieure, inférieure et avant pour l'alimentation électrique et la connexion de plusieurs rails d'alimentation.

Pré-installation électrique avec système industriel (s'applique uniquement aux rails d'alimentation):

1 × bloc de distribution 928492 avec câble E/S 5 pôles et 5 emplacements tripolaires,
1 × connecteur 5 pôles 928490 réf. 5 pour câble d'alimentation fourni.

Description:

Caractéristiques techniques du système industriel (928490; 928491; 928492):

- **Puissance raccordée maximale 230 V / c.a., 16 A ou 400 V / c.a., 16 A.**
- **Charge admissible totale en courant alternatif: 3,5 kW.**
- **Charge totale en courant triphasé: 10,5 kW.**
- **Section des câbles préconfectionnés:**
 - 3 × 1,5 mm² en courant alternatif (L, N, PE)**
 - 5 × 1,5 mm² en courant triphasé (L1, L2, L3, N, PE)**
- **Classe de protection 1**
- **Classe de protection IP 20.**

Placement:

Prise 250 V, 928470 réf. DE250V/1: 2

Nombre de modules vides (1E / 2E / 3E): 3× / 3× / 2×

Coloris:

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

Remarque(s):

Seuls des électriciens sont autorisés à procéder aux branchements initiaux ainsi qu'au branchement des fiches et prises aux câbles.

Autres modules d'alimentation adaptés, voir 928470. Les modules 928470 des réf. _CEE400/5, _AIR/S, _STOP, _ON/OFF1, _ON/OFF2 et _RCD ne peuvent pas être utilisés dans les rails d'alimentation.

Description technique

Largeur	1800 mm
Profondeur	40 mm
Hauteur	200 mm
Tension nominale	250 V
Type de fiche, entrée	Système d'emboîtement GST
Interrupteur marche/arrêt	non
Nombre de prises de type F	2
Type de prise	F
Epaisseur du matériau	1 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Modules énergie

Accessoires

Module d'alimentation Module 0/1	928470 0/1
Module d'alimentation Module 0/2	928470 0/2