

Waldmann **Lampes sur bras articulé Taneo, Type: 47****Données de commande**

N° commande	928655 47
GTIN	4013330055967
Classe d'article	93L

Description**Exécution:**

Technologie à LED sans entretien, efficace et de haute qualité offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Bouton à effleurement avec marche/arrêt et variation d'intensité (progressif jusqu'à 10 % avec fonction de mémoire). Boîtier en aluminium anodisé incolore. Bras articulé à ressort avec tête articulée 3D. Température de couleur blanc neutre 4.000 K.

La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par le client. Avec 36 diodes électroluminescentes.

Livraison:

Avec pince (plage de serrage 0 – 70 mm).
Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro.

Description technique

Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Longueur corps de lampe	577 mm
Largeur corps de lampe	136 mm
Rayon d'action bras articulé 3D	180 degré
Ampoule	LED
Hauteur corps de lampe	33 mm

Type de fixation	Pince
Puissance	blanc neutre K
Longueur câble de raccordement	3 m
Puissance absorbée	30 W
Eclairage à intensité variable	progressif
Ampoule interchangeable	non
Tension nominale	250 V
Température de couleur	4000 K
Hauteur totale	1070 mm
Type de fiche, entrée	C
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail