

Waldmann **Lampes sur bras articulé Taneo, Type: 31****Données de commande**

N° commande	928655 31
GTIN	4013330055943
Classe d'article	93L

**Description****Exécution:**

Technologie à LED sans entretien, efficace et de haute qualité offrant un éclairage large, homogène, sans ombres ni reflets. Bouton à effleurement avec marche/arrêt et variation d'intensité (progressif jusqu'à 10 % avec fonction de mémoire). Boîtier en aluminium anodisé incolore. Bras articulé à ressort avec tête articulée 3D. Température de couleur blanc neutre 4.000 K.

La lampe intègre des ampoules à LED. La source lumineuse (ampoules à LED) est remplaçable par le fabricant. L'appareillage (bloc d'alimentation et câble) est remplaçable par le client. Avec 24 diodes électroluminescentes.

**Livraison:**

Avec pince (plage de serrage 0 – 70 mm).  
Câble de raccordement de 3,0 m avec fiche Euro.

**Description technique**

Longueur câble de raccordement	3 m
Ampoule	LED
Rayon d'action bras articulé 3D	180 degré
Longueur corps de lampe	398 mm
Type de fixation	Pince
Puissance absorbée	23 W

Eclairage à intensité variable	progressif
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Largeur corps de lampe	136 mm
Puissance	blanc neutre K
Hauteur corps de lampe	33 mm
Ampoule interchangeable	non
Tension nominale	250 V
Température de couleur	4000 K
Hauteur totale	1070 mm
Interrupteur marche/arrêt	oui
Type de fiche, entrée	C
Type de produit	Lampe pour établi / lampe de travail pour postes de travail