

**Garant****Armoires supérieures, Pour type: 2000****Données de commande**

N° commande	928700 2000
GTIN	4062406117634
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Corps en tôle d'acier avec **paroi arrière double** (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. A l'ouverture, les portes pivotent horizontalement vers l'avant. Pour montage entre les colonnes support 928010.

**Utilisation:**

Egalement pour montage mural.

**Coloris:**

Corps gris clair RAL 7035,  
portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Hauteur	481 mm
Largeur utile	1880 mm
Largeur	1920 mm
Pour type	2000
Hauteur utile	410 mm
Profondeur utile	150 mm
Charge admissible	100 kg
Poids	50 kg
Profondeur	250 mm

## Fiche technique

Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire supérieure

### Accessoires

Ressorts à gaz comprimé Pour réf. 2000	938016 2000
--	-------------