

Garant**Armoires supérieures, Pour type: 1000****Données de commande**

N° commande	928700 1000
GTIN	4062406117610
Classe d'article	91P

Description**Exécution:**

Corps en tôle d'acier avec **paroi arrière double** (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. A l'ouverture, les portes pivotent horizontalement vers l'avant. Pour montage entre les colonnes support 928010.

Utilisation:

Egalement pour montage mural.

Coloris:

Corps gris clair RAL 7035,
portes anthracite RAL 7016, **revêtement par poudre.**

Description technique

Pour type	1000
Largeur utile	880 mm
Largeur	920 mm
Profondeur utile	150 mm
Charge admissible	140 kg
Poids	32 kg
Profondeur	250 mm
Hauteur utile	410 mm
Hauteur	481 mm

Fiche technique

Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire supérieure

Accessoires

Ressorts à gaz comprimé Pour réf. 1000	938016 1000
--	-------------