

**Garant****Armoire supérieure avec volet roulant, Largeur: 2000mm****Données de commande**

N° commande	928710 2000
GTIN	4062406117658
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

Corps en tôle d'acier avec **paroi arrière double** (protection anti-poussière). Intérieur avec □ de 9×9 mm au pas de 37 mm. Volet roulant anodisé avec 2 poignées en plastique et plinthe avec serrure à cylindre.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Largeur	2000 mm
Hauteur utile	845 mm
Hauteur	962 mm
Profondeur utile	140 mm
Largeur utile	1950 mm
Profondeur	250 mm
Epaisseur du matériau	1 mm
Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm

Serrure à cylindre	Cylindre modulaire
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Armoire supérieure

---

## Accessoires

Poignée pour GridLine Type KO13	914226 KO13
---------------------------------	-------------