


**Garant****Rebord angulaire en tôle d'acier, Type: 1000****Données de commande**

N° commande	928725 1000
GTIN	4062406117696
Classe d'article	91P

**Description****Exécution:**

En tôle d'acier avec  $\square$  9x9 mm au pas de 37 mm pour fixation de crochets et de supports. Chanfrein supérieur avec 8 perforations de 6 mm pour insérer des tournevis, p. ex.

**Adapté(s) pour:**

Tous les établis et plans de travail dans la longueur correspondante.

**Coloris:**

Gris clair RAL 7035, **revêtement par poudre.**

**Description technique**

Hauteur au-dessus du plan	210 mm
Nombre de perforations dans le chanfrein supérieur pour insérer des tournevis, p. ex.	8
Ø perforation dans le chanfrein supérieur	6 mm
Couleur	Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre
Largeur	1000 mm
Profondeur	1000 mm
Matière	Tôle d'acier
Hauteur	248 mm
Épaisseur du matériau	1 mm

## Fiche technique

Panneau perforé Hoffmann au pas de	9×9 mm
Couleurs disponibles	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Type de produit	Rebords