

**Garant****Meule de polissage diamantée CaraFin, D126, Type: ZY1010****Données de commande**

N° commande	551943 ZY1010
GTIN	4062406117863
Classe d'article	51G

**Description****Exécution:**

**Meules de polissage en PU élastique** recouvertes de grains de diamant sur la surface périphérique. Les grains de diamant liés procurent une plus grande efficacité en comparaison avec les grains épars des pâtes à polir.

**Utilisation:**

Travaux de polissage avec une flexibilité et une adaptation maximales aux contours.

**Description technique**

Ø queue	6 mm
Ø tête	10 mm
Vitesse de rotation recommandée	1 - 2 m/s
Longueur tête	10 mm
Série	CaraFin
Abrasifs	Diamant

Abréviation de l'abrasif	D
Degré de finesse	Prépolissage
Attribut des noms de produit	D126
Type de produit	Meules de polissage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Alu Mg	adaptée		
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée		
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Carbure (HM)	adaptée		
INOX	adaptée		
Ti	adaptée		
Fonte GG(G)	adaptée		
CuZn	adaptée		
Plastique, PRFV	adaptée		
Peinture	adaptée		
Uni	adaptée		
à sec	adaptée		